

# KERN KFP 150V30SM

Piattaforma: interamente in acciaio inox

**KERN**

## Categoria

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marchio               | KERN         |
| Categoria di prodotto | Componente   |
| Gruppo di prodotti    | Piattaforma  |
| Famiglia di prodotti  | KFP-V30-IP67 |

## Sistema di misura

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Portata [Max]                      | 150 kg                                             |
| Divisione [d]                      | 10 g                                               |
| Peso minimo [Min]                  | 1 kg                                               |
| Collegamento della celle di carico | 6-conduttori                                       |
| Celle di carico OIML classe        | C3                                                 |
| Cella di carico tipo               | acciaio inossidabile IP67<br>rivestita in silicone |

## Design

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni superficie di pesata (L×P)                      | 400×300 mm           |
| Dimensioni superficie di pesata                            | 400×300 mm           |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)                   | 400×300×111 mm       |
| Materiale piatto di pesata                                 | acciaio inox         |
| Materiale piattaforma                                      | acciaio inossidabile |
| Materiale cella (celle) di carico                          | acciaio inossidabile |
| Piedini di livellamento regolabili                         | ✓                    |
| Lunghezza cavo                                             | 3 m                  |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 20 m                 |
| Costruzione della piattaforma                              | Single-Cell          |
| Celle di carico - numero                                   | 1                    |

## Funzioni

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Protetta IP - cella di carico | IP67 |
|-------------------------------|------|

## Omologazione

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓    |
| Divisione di verifica [e]                       | 50 g |

## Servizi

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-229 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS                          | 963-129 |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 796×465×226 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 10 kg           |
| Peso lordo ca.                 | 12 kg           |
| Peso di spedizione             | 16,7 kg         |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761250017             |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### FACTORY

