

Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto per conduttori di terra mini, Collegamento: Connessione a vite, Numero collegamenti: 2, Sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Larghezza: 5,2 mm, Colore: giallo-verde, Tipo di montaggio: NS 15

I vantaggi

- ✓ Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
- ✓ Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
- ✓ Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati



Dati commerciali

package_quantity	50
GTIN	4046356801485

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Potenziali	1
Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	giallo-verde
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Generalità

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Parete laterale aperta	Sì
Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga	Controllo superato
Specifiche di prova vibrazioni, rumori a banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro di prova	Controllo della durata categoria 2, su carrello
Frequenza di prova	f ₁ = 5 Hz fino a f ₂ = 250 Hz

Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Dati tecnici

Generalità

Livello ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Accelerazione	3,12 g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato test di sollecitazioni meccaniche	Controllo superato
Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma urti	Semisinusoidale
Accelerazione	5g
Durata urti	30 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Reazione al fuoco per veicoli su rotaia (DIN 5510-2)	Controllo superato
Metodo di prova con una fiamma di prova (DIN EN 60695-11-10)	V0
Indice dell'ossigeno (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Classe I	2
NF F16-101, NF F10-102 Classe F	2
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Spessore della piastra terminale	2,2 mm
Lunghezza	29,9 mm
Altezza NS 15	34 mm

Dati di collegamento

Nota	Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio.
Collegamento	Connessione a vite

Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Dati tecnici

Dati di collegamento

Attacco a norma	IEC 60947-7-2
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Calibro a tampone	A3
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
Attacco a norma	IEC 60947-7-2
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
China RoHS	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Omologazioni

IECEEx / ATEX / EAC Ex / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / IECB Scheme / GL / BV / DNV / EAC / EAC / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

IECEEx	
Tensione nominale UN	
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

ATEX 	
Tensione nominale UN	
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

EAC Ex

CSA 	
Tensione nominale UN	
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	20-10

UL Recognized 
--

Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Omologazioni

Usecgroups	B	C
Tensione nominale UN		
Corrente nominale IN		
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12

cUL Recognized 		
Usecgroups	B	C
Tensione nominale UN		
Corrente nominale IN		
mm²/AWG/kcmil	24-12	24-12

VDE Zeichengenehmigung 	
Tensione nominale UN	500 V
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

IECEE CB Scheme 	
Tensione nominale UN	
Corrente nominale IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

GL 
--

BV 
--

DNV 

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Accessori

Piastra terminale

Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

D-MUT 2,5/4 - 3248033



Utensile per viti

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Targhetta di segnalazione siglata

WS UT 2,5 - 3047923



Ponticello a innesto

FBS 2-5 - 3030161



FBS 3-5 - 3030174



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

FBS 4-5 - 3030187



FBS 5-5 - 3030190



FBS 10-5 - 3030213



FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



FBSR 2-5 - 3033702



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

FBSR 3-5 - 3001591



FBSR 4-5 - 3001592



FBSR 5-5 - 3001593



FBSR 10-5 - 3033710



Guida di supporto

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

NS 15 PERF 2000MM - 1401682

NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Supporto terminale

CLIPFIX 15 - 3022263



Segnamorsetti non siglati

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



Segnamorsetti siglati

ZB 5 CUS - 0824962



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



Spine di prova

MPS-MT - 0201744



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

PS-5 - 3030983



PS-5/2,3MM RD - 3038723



Cappuccio isolante

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Software di progettazione e siglatura

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Piastra isolante

DP PS-5 - 3036725



Presa per spine di prova

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Accessori

PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Morsetto per conduttori di terra mini - MUT 2,5-PE - 3248032


Accessori

PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>