

Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo laterale, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)



Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4055626030203

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	93,7 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	92 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	52 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP66
Grado di protezione custodia (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Grado di protezione custodia (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4 (UL 50e)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4X (UL 50e)
Grado di protezione custodia (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M
Dimensioni	B6
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Coppia di serraggio	3 Nm (Vite di bloccaggio)
Viti di fissaggio	M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)
Numero uscite cavi	1

Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Dati tecnici

Generalità

Uscita cavo	laterali
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
Montaggio	Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area della guarnizione profilata. Coppia di serraggio della vite di bloccaggio: 3 Nm.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Omologazioni

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

EAC ENEC

GL ®

Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Omologazioni

UL Recognized 

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Accessori

Flangia da incasso

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Coperchio di protezione

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



Utensile per viti

Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Accessori

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Avvitamento completo

HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



HC-M-KV-M25(11-16) - 1690574



HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Accessori

HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



Connessione a vite multipla

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



Codificatore dispositivo siglato


US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Disegni

Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1413375

Disegno quotato




Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Disegno quotato



Disegno quotato

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>