

## Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413374

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo diritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)



### Dati commerciali

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626029993 |

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Altezza                              | 93,7 mm |
| Larghezza                            | 57 mm   |
| Lunghezza                            | 92 mm   |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm   |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm   |

#### Condizioni ambientali

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione custodia (IP)   | IP66                      |
| Grado di protezione custodia (IP)   | IP68 (0,2 bar / 24h)      |
| Grado di protezione custodia (IP)   | IP69K (ISO 20653:2013-02) |
| Grado di protezione custodia (NEMA) | 4 (UL 50e)                |
| Grado di protezione custodia (NEMA) | 4X (UL 50e)               |
| Grado di protezione custodia (NEMA) | 12 (UL 50e)               |
| Temperatura ambiente (esercizio)    | -40 °C ... 125 °C         |

#### Generalità

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Nota               | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
| Dimensioni         | B6                                             |
| Tipo di custodia   | Custodia protettiva                            |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite                              |
| Viti di fissaggio  | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm)        |
| Numero uscite cavi | 1                                              |
| Uscita cavo        | diritto                                        |

# Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413374

## Dati tecnici

### Generalità

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Collegamento a vite</b>           | senza                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo di collegamento a vite</b>   | 1x M25                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiale custodia</b>            | Pressofuso di alluminio, impermeabile                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiale superficie custodia</b> | non rivestito                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materiale guarnizione</b>         | NBR, conduttivo                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bloccaggio materiale</b>          | acciaio inox                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indicazione per il montaggio</b>  | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.                  |
| <b>Montaggio</b>                     | Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area della guarnizione profilata. Coppia di serraggio della vite di bloccaggio: 3 Nm. |

## Classifiche

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27143424 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27143423 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27440202 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27440202 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000437 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC000437 |

### UNSPSC

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 31261501 |
|--------------------|----------|

## Omologazioni

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Dettagli omologazione

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAC ENEC</b>                                                                                           |
| <b>GL </b>             |
| <b>UL Recognized </b>  |
| <b>cUL Recognized </b> |

# Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413374

## Omologazioni

cULus Recognized 

## Accessori

### Flangia da incasso

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



### Coperchio di protezione

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



## Materiale di montaggio

## Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413374

### Accessori

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



---

### Utensile per viti

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



---

### Avvitamento completo

HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



HC-M-KV-M25(11-16) - 1690574



## Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413374

### Accessori

HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



### Connessione a vite multipla

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



### Codificatore dispositivo siglato


US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



### Disegni

## Custodia - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413374

Disegno quotato




Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Disegno quotato



Disegno quotato

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>