Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, piedinatura: 2, 3, 5, 6, 7, 9; due ingressi cavi M12 (codifica A) a 180° (assiale). Sistema bus: CAN, CANopen. Resistenza terminale mediante terminatore M12 separato.

I vantaggi

- Confezionamento in condizioni di campo
- Connessione rapida grazie al bloccaggio rapido M12-SPEEDCON
- Schermatura con contatti passanti da M12 a D-SUB

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356655019

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	75 mm
Lunghezza	38 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-20 °C ... 80 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 75 % (a +25 °C, nessuna condensa)
Posizione elevata	5000 m (Per le limitazioni vedere la dichiarazione del produttore)

Generalità

Sistema bus	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Segnale	CAN
Segnale	CANopen®
Viti di fissaggio SUBCON	4-40 UNC
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Materiale custodia	Poliammide
Pinning	2, 3, 5, 7, 9

Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Dati tecnici

Generalità

MTTF	6706 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno))
MTTF	1817 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno))
MTTF	155 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100 % (7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno))

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
N. poli	9
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
Resistenza terminale	separato mediante resistenza terminale M12
Collegamento	Connettore maschio M12
N. poli	5
Collegamento	Connettori M12, codifica A
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Collegamento	Connettore femmina M12
N. poli	5
Collegamento	Connettori M12, codifica A
Coppia di serraggio	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802

Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

Accessori

Resistenza terminale

SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816



SAC-5P-M12FS CAN TR - 1529344



Cavo dati confezionato

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258



SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 1518274



Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Accessori

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 1518290



SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 1538157



SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177



SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 1433304



Connettore dati

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730



Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Accessori

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322



SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324




Utensile per viti

SF-PH 0-60 - 1212558



Disegni


Diagramma a blocchi



Schema di funzionamento SUBCON-PLUS-CAN/...M12


Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Disegno quotato



Disegno quotato SUBCON-PLUS...AX...M12, variante assiale (180°)

Disegno schema



Elementi funzionali

1 = D-SUB-9

2 = Connessione M12 in uscita

3 = Connessione M12 in ingresso

4 = Connessione D-SUB PG (a seconda della versione)

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com