

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15

La figura illustra la versione da 15 poli con connettore D-SUB.

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356796552

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	46,9 mm
Altezza	72,1 mm
Profondità	63 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammessa	25 V AC
Tensione d'esercizio max. ammessa	60 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	2 A
N. poli	15
Segnalazione stato	No
Posizione d'installazione	A scelta

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
----------------------------	----------------------

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Dati tecnici

Dati di connessione connessione 2

Collegamento	Connettore femmina D-SUB
Numero collegamenti	1
N. poli	15

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
Norme/Disposizioni	IEC 60664
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121432

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

CSA ®

Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Omologazioni

Tensione nominale UN	105 V
Corrente nominale IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Accessori

Cavo di sistema

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Accessori

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Accessori

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - 2305606



CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - 2305619



CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305622



CABLE D-SUB-S-S-.../.../... - 2302434



Segnamorsetti non siglati

UC-TM 4 - 0818111



Modulo d'interfaccia - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Accessori

UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Sistema di stampa

BLUEMARK X1 - 5147777



Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>