

# Laser Line 200V

Codice articolo: FT91001699N



## Benefits

- › Controllo Costante del Flusso (CFC)
- › Test efficienza tramite USB
- › Allarme filtro ottico e acustico



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	320 x 320 x 700
Dimensioni L x L x H (pollice)	12,59 x 12,59 x 27,55
Peso (ca) in kg	---
Tensione	230 V, 50/60 Hz
Potenza	200 VA
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	< 52 dB (A)
Vuoto max.	3800 Pa
Portata m <sup>3</sup> /h	---
Pre-filtro	---
Filtro compatto	---
Capacità max.	---
Interfaccia RS232 (Remote control)	All system functions can be operated and remotely monitored via the RS232 port
Interfaccia USB	---
WX compatibile	---