



### IXARC Encoder Rotativo Assoluto

### OCD-S6E1G-1416-B06S-PRP



#### Interfaccia

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Interfaccia                    | SSI Preset + incrementale (Push-Pull)          |
| Impulsi incrementali opzionali | 16384                                          |
| Funzioni manuali               | Preset + complemento tramite cavo o connettore |
| Interfaccia Tempo Ciclo        | $\geq 25 \mu s$                                |

#### Uscite

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Driver di Uscita           | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull)     |
| Output Incremental         | A, /A, B, /B, Z, /Z                 |
| Offset fase Rettangolo     | $90^\circ \pm 4.5^\circ$ electrical |
| Max. Risposta in frequenza | 2 MHz                               |

#### Dati elettrici

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tensione di Alimentazione          | 10 - 30 VDC             |
| Potenza Assorbita                  | $\leq 1.5 W$            |
| Tempo di Accensione                | $< 250 ms$              |
| Clock di Ingresso                  | RS 422, via Optocoupler |
| Frequenza di Clock                 | 100 kHz - 2 MHz         |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì                      |
| Corto Circuito di Protezione       | Sì                      |
| EMC Emissione di Disturbi          | DIN EN 61000-6-4        |
| EMC: Immunità ai Disturbi          | DIN EN 61000-6-2        |

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 13:09



MTTF 16.2 anni @ 40 °C

### Sensore

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                      | Ottico                                                                |
| Risoluzione Mono Giro           | 16 bit                                                                |
| Risoluzione Multi Giro          | 14 bit                                                                |
| Multigirotecnologia             | Cambio meccanico (senza batteria)                                     |
| Precisione (INL)                | $\pm 0.0220^\circ$ (14 - 16 bit), $\pm 0.0439^\circ$ ( $\leq 13$ bit) |
| Senso del Segnale (Predefinita) | Clockwise shaft movement (front view on shaft)                        |
| Codice                          | Gray                                                                  |
| Impulsi incrementali            | 16384                                                                 |

### Specifiche ambientali

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Grado di Protezione (Albero)    | IP66/IP67                          |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP66/IP67                          |
| Temperatura di Funzionamento    | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Umidità                         | 98%, non allo stato liquido        |

### Dati meccanici

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale Involucro             | Acciaio                                                                                        |
| Rivestimento Involucro          | Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina) + Pittura liquido |
| Flangia                         | Albero cavo aperto da un lato, $\varnothing$ 58 mm                                             |
| Materiale di Flangia            | Alluminio                                                                                      |
| Tipo Albero                     | Albero cavo aperto da un lato, profondità = 30 mm                                              |
| Diametro dell'Albero            | $\varnothing$ 6 mm (0.24")                                                                     |
| Materiale Albero                | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303)                                                         |
| Inerzia del Rotore              | $\leq 30 \text{ gcm}^2$ [ $\leq 0.17 \text{ oz-in}^2$ ]                                        |
| Coppia di Attrito               | $\leq 5 \text{ Ncm}$ @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F)                                              |
| Massima Velocità Meccanica      | $\leq 3000 \text{ 1/min}$                                                                      |
| Resistenza agli Urti            | $\leq 100 \text{ g}$ (mezza seno 6 ms, EN 60068-2-27)                                          |
| Resistenza agli Urti Permanente | $\leq 10 \text{ g}$ (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29)                                          |
| Resistenza alle Vibrazioni      | $\leq 10 \text{ g}$ (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                                            |
| Länge                           | 71,2 mm (2.80")                                                                                |
| Peso                            | 330 g (0.73 lb)                                                                                |




### Collegamento elettrico

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Orientamento del Collegamento | Radial               |
| Collegamento                  | M23, maschio, 16 pin |

### Collegamento elettrico

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Approval                   | CE + cULus listed, Industrial Control Equipment |
| Ciclo di vita del prodotto | Info                                            |
|                            | Stabilito                                       |



### Piano Connection

| SEGNALE      | CODICE PIN |
|--------------|------------|
| Power Supply | 11         |
| GND          | 12         |
| Data+        | 3          |
| Data-        | 4          |
| Clock+       | 2          |
| Clock-       | 1          |
| DIR          | 8          |
| Preset       | 9          |
| A            | 5          |
| /A           | 6          |
| B            | 7          |
| /B           | 10         |
| Z            | 13         |
| /Z           | 14         |
| Shielding    | Housing    |





### Accessori

Connettori e cavi

5m PVC Cable, 16pin, f

1m PVC Cable, 16pin, f

2m PVC Cable, 16pin, f

10m PVC Cable, 16pin, f

M23, 16pin, Female

More

Clamping Ring B15

### Contatto



POSITAL  
Contact Us

L'immagine e il disegno sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. Tutte le misure in [pollici] mm. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.