



# POSITAL

## FRABA

### IXARC Encoder Rotativo Assoluto

### UCD-CA01B-1312-VAS0-2RW



#### Interfaccia

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Interfaccia                | CANopen   |
| Profilo                    | DS-406  |
| Funzioni di Programmazione | Risoluzione, preset, 2 finecorsa, 8 CAMS, velocità di trasmissione, CAN-Identifier, bootloader, modalità di trasmissione: interrogazione, ciclico, sync |
| Caratteristiche            | Asse rotondo  |
| Velocità di Trasmissione   | min. 20 kBaud, max. 1 MBaud   |
| Interfaccia Tempo Ciclo    | $\geq 1$ ms   |
| Video Manual               | <a href="#">▶ Watch a simple installation video</a>   |

#### Uscite

|                  |   |
|------------------|---|
| Driver di Uscita | Ricetrasmittitore (ISO 11898), isolato galvanicamente con Opto-Couplers |
|------------------|---|

#### Dati elettrici

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tensione di Alimentazione          | 9 - 30 VDC       |
| Potenza Assorbita                  | $\leq 1.2$ W     |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì               |
| Corto Circuito di Protezione       | Sì               |
| EMC Emissione di Disturbi          | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Immunità ai Disturbi          | DIN EN 61000-6-2 |

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 16:09



# POSITAL

## FRABA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| MTTF                            | 240 years @ 40 °C   |
| <b>Sensore</b>                  |   |
| Tecnologia                      | Magnetico   |
| Risoluzione Mono Giro           | 12 bit  |
| Risoluzione Multi Giro          | 13 bit  |
| Multigiro Tecnologia            | Auto contatore alimentato ad impulsi magnetici (nessuna batteria, nessuna marcia) |
| Precisione (INL)                | $\pm 0,0878^\circ$ ( $\leq 12$ bit)   |
| Codice                          | Binario   |
| <b>Specifiche ambientali</b>    |   |
| Grado di Protezione (Albero)    | IP65  |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP65  |
| Temperatura di Funzionamento    | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F)                 |
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)  |
| Umidità                         | 98%, non allo stato liquido   |
| <b>Dati meccanici</b>           |   |
| Tappo di Connessione Materiale  | Senza   |
| Materiale Involucro             | Acciaio   |
| Rivestimento Involucro          | Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina)      |
| Flangia                         | Albero cavo aperto da un lato, $\varnothing$ 36 mm / $\varnothing$ 42 mm          |
| Materiale di Flangia            | Alluminio   |
| Tipo Albero                     | Albero cavo aperto da un lato, profondità = 18 mm                                 |
| Diametro dell'Albero            | $\varnothing$ 10 mm (0.39")   |
| Materiale Albero                | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303)  |
| Coppia di Attrito               | $\leq 3$ Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)  |
| Massima Velocità Meccanica      | $\leq 12000$ 1/min  |
| Resistenza agli Urti            | $\leq 100$ g (mezza senoide 6 ms, EN 60068-2-27)                                  |
| Resistenza agli Urti Permanente | $\leq 10$ g (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29)                                     |
| Resistenza alle Vibrazioni      | $\leq 10$ g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                                       |
| Länge                           | 50,2 mm (1.98")   |
| Peso                            | 290 g (0.64 lb)   |

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 16:09



# POSITAL

## FRABA

### Collegamento elettrico

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Orientamento del Collegamento | Radial                                      |
| Tipo di Connessione           | Cavo / Connettore                           |
| lunghezza del cavo            | 2 m [79"]                                   |
| Sezione Cavo                  | 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 26               |
| Materiale / Tipo              | PVC   |
| Diametro del Cavo             | 6 mm (0,24 in)                              |
| Raggio di Curvatura Minimo    | 46 mm (1.81") fissa, 61 mm (2.4") flessione |

### Collegamento elettrico

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Approval                   | CE + cULus listed, Industrial Control Equipment + E1 |
| Ciclo di vita del prodotto | Info<br>Stabilito                                    |

### Piano Connection

|              |             |
|--------------|-------------|
| SEGNALE      | COLORE CAVO |
| Power Supply | Rosso       |
| GND          | Giallo      |
| CAN High     | Bianco      |
| CAN Low      | Marrone     |
| CAN GND      | Verde       |

Connector-View on Encoder





# POSITAL

---

## FRABA

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.