



# POSITAL

## FRABA

### IXARC Encoder Rotativo Assoluto

### UCD-S101B-1312-VTS0-2AW



#### Interfaccia

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interfaccia                | SSI Preset                                          |
| Funzioni di Programmazione | Absolute: Resolution, Revolution, Code, Preset      |
| Funzioni manuali           | Preset + complemento tramite cavo o connettore      |
| Interfaccia Tempo Ciclo    | $\geq 25 \mu s$                                     |
| Number of Preset Cycles    | 5,100,000                                           |
| SSI Format                 | MMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSS0                       |
| Video Manual               | <a href="#">▶ Watch a simple installation video</a> |

#### Uscite

|                  |       |
|------------------|-------|
| Driver di Uscita | RS422 |
|------------------|-------|

#### Dati elettrici

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tensione di Alimentazione          | 4.5 - 30 VDC            |
| Consumo di Corrente                | Tipico 50 mA            |
| Potenza Assorbita                  | $\leq 1.0 W$            |
| Tempo di Accensione                | $< 250 ms$              |
| Clock di Ingresso                  | RS 422, via Optocoupler |
| Frequenza di Clock                 | 100 kHz - 2 MHz         |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì                      |
| Corto Circuito di Protezione       | Sì                      |
| EMC Emissione di Disturbi          | DIN EN 61000-6-4        |

Data Sheet

Printed at 4-10-2017 18:10



# POSITAL

## FRABA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2  |
| MTTF                      | 350 years @ 40 °C |

### Sensore

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                      | Magnetico                                                                         |
| Risoluzione Mono Giro           | 12 bit                                                                            |
| Risoluzione Multi Giro          | 13 bit                                                                            |
| Multigiro Tecnologia            | Auto contatore alimentato ad impulsi magnetici (nessuna batteria, nessuna marcia) |
| Precisione (INL)                | $\pm 0,0878^\circ (\leq 12 \text{ bit})$                                          |
| Senso del Segnale (Predefinita) | Clockwise shaft movement (front view on shaft)                                    |
| Codice                          | Binario                                                                           |

### Specifiche ambientali

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grado di Protezione (Albero)    | IP65                                                              |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP65                                                              |
| Temperatura di Funzionamento    | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| Umidità                         | 98%, non allo stato liquido                                       |

### Dati meccanici

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale Involucro             | Acciaio                                                                                |
| Rivestimento Involucro          | Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina)           |
| Flangia                         | Albero cavo aperto da un lato, $\varnothing 36 \text{ mm} / \varnothing 42 \text{ mm}$ |
| Materiale di Flangia            | Alluminio                                                                              |
| Tipo Albero                     | Albero cavo aperto da un lato, profondità = 18 mm                                      |
| Diametro dell'Albero            | $\varnothing 12.7 \text{ mm} (1/2")$                                                   |
| Materiale Albero                | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303)                                                 |
| Coppia di Attrito               | $\leq 3 \text{ Ncm @ } 20^\circ\text{C} (4.2 \text{ oz-in @ } 68^\circ\text{F})$       |
| Massima Velocità Meccanica      | $\leq 12000 \text{ 1/min}$                                                             |
| Resistenza agli Urti            | $\leq 100 \text{ g}$ (mezza senoide 6 ms, EN 60068-2-27)                               |
| Resistenza agli Urti Permanente | $\leq 10 \text{ g}$ (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29)                                  |
| Resistenza alle Vibrazioni      | $\leq 10 \text{ g}$ (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                                    |
| Länge                           | 54,2 mm (2.13")                                                                        |
| Peso                            | 255 g (0.56 lb)                                                                        |

Data Sheet

Printed at 4-10-2017 18:10



# POSITAL

## FRABA

### Collegamento elettrico


|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Orientamento del Collegamento | Axial                                       |
| lunghezza del cavo            | 2 m [79"]                                   |
| Sezione Cavo                  | 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 26               |
| Materiale / Tipo              | PVC                                         |
| Diametro del Cavo             | 6 mm (0,24 in)                              |
| Raggio di Curvatura Minimo    | 46 mm (1.81") fissa, 61 mm (2.4") flessione |

### Collegamento elettrico

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Approval                       | CE + cULus listed, Industrial Control Equipment |
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Stabilito                                       |

### Piano Connection

|              |             |
|--------------|-------------|
| SEGNALE      | COLORE CAVO |
| Power Supply | Marrone     |
| GND          | Bianco      |
| Data+        | Grigio      |
| Data-        | Rosa        |
| Clock+       | Verde       |
| Clock-       | Giallo      |
| Preset       | Blu         |
| DIR          | Rosso       |
| Shielding    | Scudo       |



## Accessori

## Clamping Ring V12

## Contatto



I diritti riservati.  
**Data Sheet**

Printed at 4-10-2017 18:10

# POSITAL

---

## FRABA



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.