

HS 4.2-12.7/12 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

I vantaggi di MultiMark

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HS 4.2-12.7/12 MM Y
Nr.Cat.	2526160000
Versione	Segnafili e segnacavi, 4.2 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118537314
CPZ	2.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

HS 4.2-12.7/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	20,9 mm	Larghezza (pollici)	0,823 inch
Posizione verticale	12,7 mm	Altezza (pollici)	0,5 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	0,37 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-55...135 °C
Colori	giallo	Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine
Larghezza	20,9 mm	Materiale	Poliolefina
Numero per rotolo	2.000 Stück		

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	4.2 - 12.7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	12,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4,2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	3:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------

HS 4.2-12.7/12 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

