

SAUTER HMM-NP

Funzionalità articolate per compiti ardui

KERN



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro Leeb
Famiglia di prodotti	HMM

Sistema di misura

Campo di misura [Min] (HLx)	170
Campo di misura [Max] (HLx)	960
Divisione durezza [d] (HLx)	1
Oggetto di prova spessore [Min]	3 mm
Scale di durezza	HLD
Oggetto di prova peso minimo [Min]	2 kg
Durometro Leeb tipo die sensor	D

Unità di misura

	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
	MPa
Tolleranza (% da [Max])	1%
Sonda di misura lunghezza	14,6 cm
Sonda di misura diametro	2 cm

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Design

Dimensioni (L×P×A)	30×80×150 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	30×80×150 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Scala - Tipo di display	Digitale

Funzioni

Possibilità di misurare a 360°	✓
Funzione di memoria	✓
Memoria - numero di risultati	9
Memoria - numero di (designazione di) campioni	1
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	3×1.5 V AAA
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	4,5 V
Numero di celle della batteria	3
Batteria - Peso singolo	67,8 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	203,4 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,8 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-131
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	450×340×170 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	4,8 kg
Peso di spedizione	5,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761207585
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

SAUTER HMM-NP



Funzionalità articolate per compiti ardui

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

ISO