



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Fonometro versatile

Caratteristiche

- Fonometro con funzioni di base per il rilevamento del rumore in vari contesti quali ambiente, settore meccanico, industria automobilistica ed altri ancora
- Misura l'intensità del rumore sul luogo di lavoro
- Utile per distinguere fra normale rumorosità e inquinamento acustico eccessivo, come per esempio in un capannone
- Interfaccia dati RS-232, comprese
- Più funzioni di misurazione:
 - Lp: Funzione di misurazione del livello sonoro standard
 - Leq: Modalità di misurazione del livello sonoro di energia equivalente (tipo A)
 - Ln: Visualizza lo scostamento rispetto a un limite predefinito come valore percentuale

- Modalità di rilevamento selezionabili:
 - A: Sensibilità analogica a quella dell'orecchio umano
 - C: Sensibilità a condizioni ambientali più rumorose, quali macchine, impianti, motori ecc.
 - F: Per un'intensità acustica invariata
- Funzione soglia: valore programmabile per il valore di livello massimo
- Funzione TRACK per la registrazione continua di condizioni ambientali variabili
- Funzione peak hold per la visualizzazione del picco di carico
- Memoria interna dei valori di misurazione per 30 misurazioni, trasferibile su PC con SAUTER ATC-01
- Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

- Precisione di misurazione: 3 % di [Max]
- Funzionamento a batteria, batterie di serie (4×1.5 V AAA)
- Dimensioni totali L×P×A 223×62×25 mm
- Peso netto ca. 0,20 kg



Modello	Tipo	Campo di misura	Divisione	Su richiesta
				Certificato di calibrazione aziendale
SAUTER		[Min]-[Max] dB	[d] dB	KERN
SU 130	Lp A	30 - 130	0,1	961-281
	Leq C			
	Ln F			