

SAUTER TD 225-0.1US

Spessimetro di materiale compatto in formato tascabile

KERN

Materiale alloggiamento	plastica
Lunghezza cavo	0,9 m

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AAA
Batteria capacità	1.100 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	4
Batteria - Peso singolo	90,4 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	361,6 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,6 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	0 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-113
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×215×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,75 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761140097
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Spessimetro per materiali
Gruppo di prodotti	Spessimetro di materiale ad ultrasuoni metodo Pulse-echo
Famiglia di prodotti	TD-US

Sistema di misura

Spessimetro di materiale eco - impulso [Max] (mm)	225 mm
Divisione spessimetro di materiale [d] (mm)	0,1 mm
Velocità del suono - [Min] (m/s)	1000 m/s
Velocità del suono - [Max] (m/s)	9999 m/s
Testa di misura diametro	8 mm
Testa di misura frequenza di misurazione	5 MHz
Unità di misura	mm inch
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Spessimetro di materiale eco - impulso [Min] (mm)	1,2 mm

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Design

Dimensioni (L×P×A)	30×65×120 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	30×65×120 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	30×65×120 mm

SAUTER TD 225-0.1US

KERN

Spessimetro di materiale compatto in formato tascabile

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

