

interruttore automatico VL250 UL; tipo FG (nr. di catalogo HFX3B200) frame non interscambiabile, con Approbation Circuit-Breaker secondo UL 489 potere d'interruzione alto a 3 poli, NEMA rating 65 kA/480 V, (interruttore automatico scatolato) sganciatore di sovracorrente TM, SX TU=40°C In=< 200A, corrente nominale ridotta I_L=1000 ... 2000 A protezione da cortocircuito I_r=200 A sganciatore di sovracorrente per la protezione di impianti con morsetto di collegamento sul lato di alimentazione e sul lato carico (line and LOAD) senza sganciatore ausiliario senza blocchetto di contatti ausiliari/di allarme

Versione

Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato	No
Esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	TM

Dati tecnici generali

Numero di poli	3
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	3VL3 UL
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Categoria di impiego	A
Classe di potenza per interruttori automatici	N
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	20 000
Codice di riferimento / secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 / secondo IEC 750	Q
Frequenza di commutazione / max.	120 1/s

Tensione

Tensione nominale U _e / [nicht versorgt - maximal]	690 V
Tensione di isolamento	
• valore nominale	800 V
• con AC / valore nominale	800 V
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	8 kV
Tensione di impiego	
• valore nominale / max.	690 V
• per circuito principale / in AC / a 50 Hz / secondo UL 489 / max.	600 V
• per circuito principale / con AC / a 50 Hz / max.	690 V
• per circuito principale / in AC / a 60 Hz / secondo UL 489 / max.	600 V
• per circuito principale / con AC / a 60 Hz / max.	690 V

Classe di protezione

Grado di protezione IP	IP20
Funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	LI

Electricità

Corrente di impiego / a 45 °C / valore nominale	186 A
Corrente permanente / valore nominale	200 A
Temperatura di derating / per valore nominale della corrente permanente	50 °C
<ul style="list-style-type: none"> secondo UL 489 	40 °C
Valore di intervento impostabile per corrente	
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / Valore finale 	200 A
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / valore iniziale 	1 000 A
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / Valore finale 	2 000 A

Circuito principale

Frequenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> 1 / valore nominale 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 2 / valore nominale 	60 Hz
Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> a 40 °C / valore nominale 	200 A
<ul style="list-style-type: none"> a 50 °C / valore nominale 	186 A
<ul style="list-style-type: none"> a 55 °C / valore nominale 	172 A
<ul style="list-style-type: none"> a 60 °C / valore nominale 	172 A

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0

Opportunità

Idoneità all'impiego	protezione dell'impianto
----------------------	--------------------------

Parametri regolabili

Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / valore iniziale	200 A
---	-------

Dettagli

Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> Contatto di segnalazione sgancio 	No
<ul style="list-style-type: none"> Blocchetto di contatti ausiliari 	No
<ul style="list-style-type: none"> Sganciatore di tensione 	No
<ul style="list-style-type: none"> Sganciatore di minima tensione 	No

• sganciatore di minima tensione con contatto anticipato	No
Ampliamento del prodotto / opzionale / Comando motorizzato	Sì

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto	
• dello sganciatore termico di sovraccarico	fisso
• Protezione da guasto verso terra	No
• per conduttore di neutro / protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
• Protezione da sovraccarico	Sì

Cortocircuito

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)	
• con 240 V / valore nominale	75 kA
• con 415 V / valore nominale	70 kA
• con 690 V / valore nominale	6 kA
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
• con 240 V / valore nominale	100 kA
• con 415 V / valore nominale	70 kA
• con 480 V / secondo NEMA / valore nominale	65 kA
• con 600 V / secondo NEMA / valore nominale	20 kA
• con 690 V / valore nominale	12 kA

Conessioni

Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	frontale
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	morsetti serracavo

Progettazione meccanica

Altezza	185,5 mm
Larghezza	104,5 mm
Profondità	106,5 mm
Tipo di fissaggio	incasso fisso
• durante l'esercizio	0 ... 70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C

Certificati

Certificato di idoneità	UL, potere di manovra alto (H), non-sostituibile
Codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	Q

General Product Approval		EMC	Test Certificates	Shipping Approval
 CCC	 CSA	Miscellaneous	Special Test Certificate	 RMRS

other			
Miscellaneous	Environmental Confirmations	Confirmation	Manufacturer Declaration

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VL3120-2KN33-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VL3120-2KN33-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL3120-2KN33-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>