Serie W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



RoHS COMPLIANT

Alimentazione di potenza
La vasta gamma di morsettiere della Serie W di Weidmüller con i morsetti di derivazione dalla linea principale WPD, ottimizzati per garantire sia convenienza che risparmio di spazio, garantisce un collegamento sicuro e conveniente all'alimentazione di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL
Nr.Cat.	2518250000
Versione	Serie W, Blocco di ripartizione, Sezione di dimensionamento: Guida di supporto / piastra di montaggio
GTIN (EAN)	4050118538267
CPZ	1 Pezzo

Serie W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	31,5 mm	Larghezza (pollici)	1,24 inch
Posizione verticale	68 mm	Altezza (pollici)	2,677 inch
Profondità	49 mm	Profondità (pollici)	1,929 inch
Peso netto	106,4 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Guida di supporto / piastra di montaggio	Tipo di montaggio	innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite	Coppia di serraggio (vite di serraggio per conduttori in alluminio)	5.1 Nm (10 mm²)
Coppia di serraggio (vite di serraggio per conduttori in rame)	2.5 Nm (25 mm²) / 2 Nm (10 mm²)		

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	blu
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Tensione AC nominale	1.000 V AC	Tensione DC nominale	1.000 V DC
Corrente nominale	101 A	Corrente con conduttore max.	101 A
Norme	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (cCSAus)	70128467

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (UR)	E60693

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Foglio dati

Serie W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Il blocco di alimentazione (barra collettrice) è utilizzabile anche per la distribuzione del conduttore neutro e della messa a terra funzionale.

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Attestation of Conformity

Technical data

IEC 60947-7-1, UL 1059

Inputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections		1		1	
Solid		2.5...25mm²		1.5...16mm²	
Stranded		2.5...25mm²		1.5...16mm²	
Flexible with ferrule		1.5...16mm²		1.5...10mm²	
Ribbon cable					
Torque		2.5Nm		2.5Nm	
Clamping screw		M 6		M 6	
Stripping length		19mm		19mm	

Outputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections	3				2
Solid	1.5...10mm²				1.5...16mm²
Stranded	1.5...10mm²				1.5...16mm²
Flexible with ferrule	1.5...6mm²				1.5...10mm²
Torque	2Nm				2.5Nm
Clamping screw	M 5				M 6
Stripping length	12mm				14mm

No. of poles	1

Note