

Quadro standard 8MF2 AxLaxP=1800x 800x 400 installazione: serie ventilato, montato, saldato IP30



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SIVACON
Denominazione del prodotto	armadio di sistema standard
Tipo di installazione	disposizione in serie
Esecuzione della superficie	trattato a polvere
Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC	No
Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC	No
Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzion a puplito	No
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP30
Idoneità all'incasso	
• per dimensioni in pollici	10", 17", 19", 21", 23", 24"
• per dimensioni metriche	M8
Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No
Aspetto	
Codice colore RAL	RAL 7032
Colore	grigio ghiaia

Parte integrante del prodotto	
• Telaio rimovibile	No
• Porta di aerazione	Sì
• Piastra di montaggio	No
• Porta posteriore	No
• Coperchio obliquo	No
• Porta trasparente	No
• piastra di montaggio regolabile in profondità	No
Numero dei selettori a chiave	1
Numero delle porte	1

Progettazione meccanica	
Altezza	1 800 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	400 mm
Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso	34
Tipo di fissaggio	posizione verticale
Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici	Sì
Peso netto	95 kg
Materiale	acciaio

Certificati	
Codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	U



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni	
<b>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)</b>	<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>
<b>Industry Mall (sistema di ordinazione Online)</b>	<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF2884-3RB">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF2884-3RB</a>
<b>Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)</b>	<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF2884-3RB">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF2884-3RB</a>
<b>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)</b>	<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2884-3RB">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2884-3RB</a>
<b>CAx-Online-Generator</b>	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
<b>Tender specifications</b>	<a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>