

interruttore VL630N potere di manovra standard Icu=55kA, AC 415 V a 3 poli, interruttore-sezionatore sganciatore di sovracorrente magnetico In=630 A, corrente nominale II=6300 A, protezione da cortocircuito bobina a lancio di corrente 110...127V AC senza blocchetto di contatti ausiliari/di allarme

Versione

Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato	No
Esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	M

Dati tecnici generali

Numero di poli	3
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	3VL5
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	5 000
Categoria di impiego	A
Classe di potenza per interruttori automatici	N
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Codice di riferimento / secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 / secondo IEC 750	Q
Frequenza di commutazione / max.	60 1/s

Tensione

Tensione nominale Ue / [nicht versorgt - maximal]	690 V
Tensione di isolamento	
• valore nominale	800 V
• con AC / valore nominale	800 V
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	8 kV
Tensione di impiego	
• valore nominale / max.	690 V
• per circuito principale / con AC / a 50 Hz / max.	690 V
• per circuito principale / con AC / a 60 Hz / max.	690 V

Classe di protezione

Grado di protezione IP	IP20
Funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	I

Elettricità

Corrente di impiego / a 45 °C / valore nominale	630 A
Corrente permanente / valore nominale	630 A
Temperatura di derating / per valore nominale della corrente permanente	50 °C

Valore di intervento impostabile per corrente	
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / valore iniziale 	6 300 A
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / Valore finale 	6 300 A

Circuito principale

Frequenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> 1 / valore nominale 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 2 / valore nominale 	60 Hz
Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> a 40 °C / valore nominale 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> a 50 °C / valore nominale 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> a 55 °C / valore nominale 	585,9 A
<ul style="list-style-type: none"> a 60 °C / valore nominale 	585,9 A
<ul style="list-style-type: none"> a 65 °C / valore nominale 	541,8 A
<ul style="list-style-type: none"> a 70 °C / valore nominale 	541,8 A

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0

Opportunità

Idoneità all'impiego	sezionatore di potenza
----------------------	------------------------

Dettagli

Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> Contatto di segnalazione sgancio 	No
<ul style="list-style-type: none"> Blocchetto di contatti ausiliari 	No
<ul style="list-style-type: none"> Sganciatore di tensione 	Sì
<ul style="list-style-type: none"> Sganciatore di minima tensione 	No
<ul style="list-style-type: none"> sganciatore di minima tensione con contatto anticipato 	No
Ampliamento del prodotto / opzionale / Comando motorizzato	Sì

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore termico di sovraccarico 	senza
<ul style="list-style-type: none"> Protezione da guasto verso terra 	No
<ul style="list-style-type: none"> per conduttore di neutro / protezione da cortocircuito e sovraccarico 	No
<ul style="list-style-type: none"> Protezione da sovraccarico 	No

Cortocircuito

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> • con 240 V / valore nominale • con 415 V / valore nominale • con 500 V / valore nominale • con 690 V / valore nominale 	<p>65 kA</p> <p>55 kA</p> <p>20 kA</p> <p>10 kA</p>
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • con 240 V / valore nominale • con 415 V / valore nominale • con 440 V / valore nominale • con 480 V / secondo NEMA / valore nominale • con 500 V / valore nominale • con 600 V / secondo NEMA / valore nominale • con 690 V / valore nominale 	<p>65 kA</p> <p>55 kA</p> <p>35 kA</p> <p>25 kA</p> <p>25 kA</p> <p>20 kA</p> <p>20 kA</p>

Conessioni




Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	frontale
Tipo di sezioni di conduttore collegabili	
<ul style="list-style-type: none"> • per contatti ausiliari / filo rigido • per contatti ausiliari / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore 	<p>0,75 ... 1,5 mm²</p> <p>0,75 ... 1,0 mm²</p>
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	morsetti a vite

Progettazione meccanica

Altezza	279,5 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	138,5 mm
Tipo di fissaggio	incasso fisso
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	<p>0 ... 70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Certificati

Certificato di idoneità	IEC, potere di manovra standard (N)
Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 	Q

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CCC	Miscellaneous	TSE	 C-Tick	 EG-Konf.	Special Test Certificate

Shipping Approval					
 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other			
Environmental Conformations	Confirmation	Manufacturer Declaration	Miscellaneous

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VL5763-1DE36-8RA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VL5763-1DE36-8RA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL5763-1DE36-8RA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>