

armadio standard 8MF5 AxLaxP=1800x 900x 800 installazione:
singolo senza ventilazione, non montato, avvitato IP54



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SIVACON
Denominazione del prodotto	armadio di sistema standard
Tipo di installazione	installazione stand-alone
Esecuzione della superficie	trattato a polvere
Esecuzione del prodotto / Esecuzione EMC	No
Esecuzione del quadro elettrico / esecuzione PC	No
Esecuzione del quadro elettrico / Esecuzion a pulpito	No
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP54
Idoneità all'incasso	
• per dimensioni in pollici	10", 17", 19", 21", 23", 24"
• per dimensioni metriche	M8
Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No
Aspetto	
Codice colore RAL	RAL 7032
Colore	grigio ghiaia

Parte integrante del prodotto	
• Telai rimovibile	No
• Porta di aerazione	No
• Piastra di montaggio	No
• Porta posteriore	No
• Coperchio obliquo	No
• Porta trasparente	No
• piastra di montaggio regolabile in profondità	No
Numero dei selettori a chiave	1
Numero delle porte	1

Progettazione meccanica	
Altezza	1 800 mm
Larghezza	900 mm
Profondità	800 mm
Numero delle unità modulari di altezza / per altezza d'incasso	34
Tipo di fissaggio	posizione verticale
Tipo di fissaggio / Incasso 19 pollici	Sì
Peso netto	120 kg
Materiale	acciaio

Certificati	
Codice di riferimento	U
• secondo EN 61346-2	

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
EAC	CE EG-Konf.	Miscellaneous

Ulteriori informazioni	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF5898-5E	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF5898-5E	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5898-5E	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	
http://www.siemens.com/specifications	

