



Bobina di commutazione per convertitore; fasi: 3; Un1 (V): 500; I<sub>thmax 1</sub> (A) / F1 (Hz): 250 /50; I<sub>LN</sub> (A): 225; U<sub>k</sub> (%): 4; L<sub>N</sub> (mH): 0,111; classe TA/ISO: 40/H; IP00; collegamento: connessione piatta; EN 61558-2-20  
>Bobina<

Figura simile

Dati tecnici generali:		
Denominazione del prodotto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Numero di fasi		3
Tipo di tensione		AC
Tensione di impiego valore nominale	V	500
Frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrente                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— con AC valore nominale</li> <li>— in AC max.</li> </ul> </li> <li>• Corrente in DC valore nominale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A</li> <li>A</li> <li>A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>225</li> <li>250</li> <li>306,3</li> </ul>
Corrente di picco	A	313
Induttanza valore nominale	H	0,00011
Caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
Potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	174
Potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	80

Dati meccanici:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetto piatto
Larghezza	m	0,27
Altezza	m	0,248
Profondità	m	0,187

#### Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		H
Temperatura ambiente valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

#### Certificati/ Approvazioni:

General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EU2722-4CA00-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EU2722-4CA00-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=4EU2722-4CA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EU2722-4CA00-0AA0&lang=en)

Ultima modifica:

13/09/2019