



Reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi: 3;  
 Un1 (V): 500; I<sub>thmax</sub> 1 (A) / F1 (Hz): 12,5 / 50; I<sub>LN</sub> (A):  
 11,25; U<sub>k</sub> (%): 2; LN (mH): 1,47; classe TA/ISO: 40/B;  
 IP00; collegamento: morsetti a vite /attacchi a spina  
 piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

Figura simile

### Dati tecnici generali:

Denominazione del prodotto		Netzdrossel f. FU
Numero di fasi		3
Tipo di tensione		AC
Tensione di impiego valore nominale	V	500
Frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
• Corrente		
— con AC valore nominale	A	11,25
— in AC max.	A	12,5
Induttanza valore nominale	H	0,0015
Caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	2
Potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	49,6
Potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	17

### Dati meccanici:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite/spina piana
---	--	-----------------------------

Larghezza	m	0,148
Altezza	m	0,139
Profondità	m	0,078

#### Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		B
Temperatura ambiente valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

#### Certificati/ Approvazioni:

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3600-8US00>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP3600-8US00>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EP3600-8US00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3600-8US00&lang=en)

Ultima modifica:

13/09/2019