



Bobina di commutazione per convertitore; fasi: 3; Un1 (V): 400; I_{thmax 1} (A) / F1 (Hz): 31,5 / 50; I_{LN} (A): 28,35; U_k (%): 4; LN (mH): 0,7; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite EN 61558-2-20
>Bobina<

Figura simile

Dati tecnici generali:

Denominazione del prodotto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Numero di fasi		3
Tipo di tensione		AC
Tensione di impiego valore nominale	V	400
Frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> • Corrente <ul style="list-style-type: none"> — con AC valore nominale — in AC max. • Corrente in DC valore nominale 	A A A	28,35 31,5 38,6
Corrente di picco	A	39
Induttanza valore nominale	H	0,0007
Caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
Potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	55
Potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	9

Dati meccanici:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite
Larghezza	m	0,178
Altezza	m	0,153
Profondità	m	0,105

Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		B
Temperatura ambiente valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

Certificati/ Approvazioni:

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------

[Confirmation](#)



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EP3701-7DS00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EP3701-7DS00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EP3701-7DS00&lang=en

Ultima modifica:

13/09/2019