



Bobina di commutazione per convertitore; fasi: 1; Un1 (V): 230; I_{thmax} 1 (A) / F1 (Hz): 8 / 50; I LN (A): 7,2; U_k (%): 4; LN (mH): 3,5; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<

Figura simile

Dati tecnici generali:

Denominazione del prodotto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Numero di fasi		1
Tipo di tensione		AC
Tensione di impiego valore nominale	V	230
Frequenza di impiego valore nominale	Hz	50
• Corrente		
— con AC valore nominale	A	7,2
— in AC max.	A	8
• Corrente in DC valore nominale	A	9,8
Induttanza valore nominale	H	0,0035
Caduta di tensione induttiva relativa con valore nominale di corrente, tensione e frequenza	%	4
Potenza dissipata [W] dell'avvolgimento	W	7,22
Potenza dissipata [W] del nucleo in ferro	W	11

Dati meccanici:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite/spina piana
Larghezza	m	0,067
Altezza	m	0,089
Profondità	m	0,085

Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		B
Temperatura ambiente valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

Certificati/ Approvazioni:

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EM4700-0CB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EM4700-0CB00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EM4700-0CB00&lang=en

Ultima modifica:

13/09/2019