



interruttore automatico 3VT1 potere di manovra standard Icu=25kA, AC 415 V a 3 poli, protezione motore sganciatore di sovracorrente TM, LI In=40A, corrente nominale IR=32...40A, protezione da sovraccarico Il=400A, protezione da cortocircuito senza sganciatore ausiliario senza blocchetto di contatti ausiliari/di allarme con collegamenti sul lato frontale

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto dell'elemento di comando	Interruttori automatici scatolati 3VT1_5 bilanciati
Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato	No
Esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	TM
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	3VT1
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	6 000
Categoria di impiego	A
Classe di potenza per interruttori automatici	N
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	20 000
Frequenza di commutazione / max.	120 1/h
Tensione	
Tensione di isolamento / valore nominale	690 V
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	8 kV

Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP40
Funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	LI
Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1,33 W
Elettricità	
Corrente di impiego / a 45 °C / valore nominale	38 A
Corrente permanente / valore nominale	40 A
Temperatura di derating / per valore nominale della corrente permanente	40 °C
Valore di intervento impostabile per corrente	
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / Valore finale 	40 A
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / valore iniziale 	400 A
<ul style="list-style-type: none"> dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / Valore finale 	400 A
Circuito principale	
Frequenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> 1 / valore nominale 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 2 / valore nominale 	60 Hz
Potenza di impiego / con AC-3	
<ul style="list-style-type: none"> con 230 V / valore nominale 	7,4 kW
Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> a 40 °C / valore nominale 	40 A
<ul style="list-style-type: none"> a 50 °C / valore nominale 	38 A
Circuito ausiliario	
Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0
Opportunità	
Idoneità all'impiego	protezione dell'impianto
<ul style="list-style-type: none"> sezionatore 	Sì
Parametri regolabili	
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / valore iniziale	32 A
Dettagli	

Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Contatto di segnalazione sgancio • Blocchetto di contatti ausiliari • Sganciatore di tensione • Sganciatore di minima tensione • sganciatore di minima tensione con contatto anticipato 	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Ampliamento del prodotto / opzionale / Comando motorizzato	Sì

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • dello sganciatore termico di sovraccarico • Protezione da guasto verso terra • per conduttore di neutro / protezione da cortocircuito e sovraccarico • Rilevamento di mancanza fase • Protezione da sovraccarico 	<p>regolabile</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Sì</p>

Cortocircuito

Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> • con 240 V / valore nominale • con 415 V / valore nominale • con 500 V / valore nominale • con 690 V / valore nominale 	<p>20 kA</p> <p>13 kA</p> <p>6 kA</p> <p>3 kA</p>
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • con 240 V / valore nominale • con 415 V / valore nominale • con 500 V / valore nominale • con 690 V / valore nominale 	<p>40 kA</p> <p>25 kA</p> <p>12 kA</p> <p>6 kA</p>

Conessioni

Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	frontale
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	morsetti a vite

Progettazione meccanica

Altezza	130 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	80 mm
Tipo di fissaggio	incasso fisso
Posizione di montaggio	con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 30° in avanti e indietro
Peso netto	1,043 kg

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio

-40 ... +55 °C

-40 ... +55 °C

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

Q

Q

Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VT1704-2DM35-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VT1704-2DM35-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VT1704-2DM35-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

-Q



