



Abbildung ähnlich

Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SE6400-4BC05-0AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung P_{DB}	0,05 kW
Bemessungsleistung, max.	1 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand	180 Ω
Zwischenkreisspannung, max.	450 V

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1 kg (2,2 lb)
Maße	
Breite	72 mm (2,83 in)
Höhe	230 mm (9,06 in)
Tiefe	43,5 mm (1,71 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,55 m (1,8 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Pigtail
Ausführung am Gehäuse	Stehbolzen M4

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² (AWG 14)