

SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH00, 160 A, per Sistema di sbarre colletttrici 8US 60mm, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettronico EFM20, livello di copertura 32/70mm



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico 3NP1
Esecuzione del prodotto	livello di copertura 32/70 mm
Esecuzione della sbarra colletttrice	Spessore sbarre colletttrici 5 o 10 mm
Esecuzione del controllo fusibili	elettronico EFM20
dell'elemento di comando	Maniglia coperchio
Esecuzione dell'interruttore sottocarico / Forma verticale	No
Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato	No

Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Tecnica costruttiva dell'apparecchio	per sistema di sbarre colletttrici 8US 60 mm
Grandezza costruttiva del coltello sezionatore	00 und 000
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH000, NH00
Corrente permanente / a 35 °C / valore nominale	160 A

Corrente di picco limitata / con interruttore chiuso / max. ammissibile	23 kA
Valore di passaggio $I^{**}2t$, max. / 500 V	223 000 A ² ·s
Fattore di potenza	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,45
• con carico capacitivo	-0,25
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NP11
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	2 000
Sistema di fusibili	fusibile NH
Grado di inquinamento	2

Tensione

Tensione di isolamento	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 / valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 / valore nominale	1 000 V
Fattore di potenza / con AC-21 B	0,95
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	8 kV
Corrente / con AC / valore nominale	160 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale / min.	230 V
• con AC / valore nominale / max.	690 V

Classe di protezione

Grado di protezione IP	
• con interruttore chiuso / con diaframma o copertura per capocorda	IP40
• con interruttore chiuso / senza diaframma o copertura per capocorda	IP30
• lato frontale	IP40
• aperta	IP20

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	
• con corrente nominale termica convenzionale / senza fusibile / per ogni polo	5 W
• con corrente nominale termica convenzionale / senza fusibile / ogni apparecchio	15 W
• con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	17 W
• del fusibile / per ogni fusibile / max.	12 W

Elettricità

Corrente di impiego	
• con AC-23 B / con 690 V / valore nominale	35 A

• con AC-23 B / con 500 V / valore nominale	63 A
• con AC-23 B / con 400 V / valore nominale	160 A
• con AC-23 B / con 240 V / valore nominale	160 A
• con AC-22 B / con 690 V / valore nominale	125 A
• con AC-22 B / con 500 V / valore nominale	160 A
• con AC-22 B / con 400 V / valore nominale	160 A
• con AC-22 B / con 240 V / valore nominale	160 A
• con AC-21 B / con 690 V / valore nominale	160 A
• con AC-21 B / con 500 V / valore nominale	160 A
• con AC-21 B / con 400 V / valore nominale	160 A
• con AC-21 B / con 240 V / valore nominale	160 A
Corrente permanente	
• valore nominale	160 A
• a 40 °C / valore nominale	155 A
• a 45 °C / valore nominale	145 A
• a 50 °C / valore nominale	140 A
• a 55 °C / valore nominale	133 A
Corrente di picco limitata / con inserzione rapida / max. ammissibile	15 kA
Corrente diretta / I_c / massimo ammesso	
• 400 V	23 000 A
• 500 V	23 000 A
Valore di passaggio I**2t, max. / 400 V	158 000 A ² ·s

Circuito principale

Corrente di impiego / con carico capacitivo	
• con 400 V / max.	72 A
• con 500 V / max.	55 A

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0

Opportunità

Idoneità all'impiego	
• Interruttore principale	No
• sezionatore sottocarico	Sì
• Interruttore di OFF DI EMERGENZA	No
• Interruttore di sicurezza	Sì
• interruttore per manutenzione/riparazione	Sì

Dettagli

Dotazione del prodotto / interblocco	Sì
--------------------------------------	----

Parte integrante del prodotto	
• Contatto di segnalazione sgancio	Sì
• Monitoraggio di mancanza fase	Sì
• Sganciatore di minima tensione	No
• sganciatore di minima tensione con contatto anticipato	No
Caratteristica del prodotto / piombabile	Sì
Ampliamento del prodotto	
• Blocchetto di contatti ausiliari	Sì
• opzionale	
— Lucchettabilità	Sì
— Comando motorizzato	No
— Sganciatore di tensione	No

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto	
• monitoraggio fusibili	Sì
• Monitoraggio protezione da sovratensione	Sì

Cortocircuito

• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / valore nominale	80 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con AC / con 240 V / con inserzione rapida / valore nominale	80 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con AC / con 500 V / con inserzione rapida / valore nominale	80 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con AC / con 690 V / con inserzione rapida / valore nominale	50 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con interruttore chiuso / con AC / con 240 V / valore nominale	120 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con interruttore chiuso / con AC / con 500 V / valore nominale	120 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con interruttore chiuso / con AC / con 690 V / valore nominale	100 kA

Connessioni

Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	Altro
Sezione di conduttore collegabile / per contatti principali	

<ul style="list-style-type: none"> • filo rigido o multifilare 	6 ... 70 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore 	6 ... 50 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • multifilare 	6 ... 70 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	10 ... 10 N·m
Tipo di tecnica di collegamento	Morsetto serracavo
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	morsetti serracavo

Progettazione meccanica	
Altezza	206,2 mm
Larghezza	105,8 mm
Larghezza <ul style="list-style-type: none"> • della sbarra colletttrice 	12 ... 30 mm
Profondità	177,2 mm
Tipo di fissaggio	sbarra di corrente
Tipo di fissaggio <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio su base di fondo • Montaggio frontale • Montaggio frontale con fissaggio a 4 fori • Montaggio frontale con fissaggio centrale • montaggio su sbarre 	No No No No Sì
Posizione di montaggio	orizzontale/verticale
Distanza al centro delle sbarre	60 mm
Peso netto <ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	1,12 kg -25 ... +55 °C -50 ... +80 °C

Certificati	
Codice di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 • secondo IEC 81346-2:2009 	Q Q

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UR	 VDE	Miscellaneous	 EG-Konf.
				Type Test Certificates/Test Report

Shipping Approval



LRS

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1133-1BC23>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1133-1BC23>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1133-1BC23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







