




cartuccia fusibile NH, NH1, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi sotto tensione



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento combinato
Esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH1
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NA7
Tipo di tensione	AC/DC
Corrente / con AC / valore nominale	35 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	500 V
• con DC	440 V
Classe di protezione	

Grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale 	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> • secondo IEC 60947-2 / valore nominale 	120 kA
Dissipazione	
Potenza dissipata [W]	3,2 W
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	3,2 W
Elettricità	
corrente nominale I_n / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	33,25 A
Curva caratteristica di limitazione della corrente n. / energia passante	DE_3NA_1_500_gL_35
Progettazione meccanica	
Larghezza	
<ul style="list-style-type: none"> • della custodia 	30 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto	283 g
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio 	Umidità relativa 90% a 20 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa
Certificati	
Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • secondo IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates		
 CSA	 KEMA	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificates	Miscellaneous

Shipping Approval	other
-------------------	-------



GL

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NA7114>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA7114>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NA7114

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

