

SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH3, 630 A, per Sistema di sbarre colletttrici 8US 60mm, attacco piatto, controllo fusibili: elettromeccanico, livello di copertura 32/70mm



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico 3NP1
Esecuzione del prodotto	livello di copertura 32/70 mm
Esecuzione della sbarra colletttrice	Spessore sbarre colletttrici 5 o 10 mm
Esecuzione del controllo fusibili dell'elemento di comando	elettromeccanico Maniglia coperchio
Esecuzione dell'interruttore sottocarico / Forma verticale	No
Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Tecnica costruttiva dell'apparecchio	per sistema di sbarre colletttrici 8US 60 mm
Grandezza costruttiva del coltello sezionatore	3 e 2
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH2, NH3
Corrente permanente / a 35 °C / valore nominale	630 A

Corrente di picco limitata / con interruttore chiuso / max. ammissibile	60 kA
Valore di passaggio $I^{*2}t$, max. / 500 V	5 400 000 A ² ·s
Fattore di potenza	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,35
• con carico capacitivo	-0,25
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NP11
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	1 000
Sistema di fusibili	fusibile NH
Grado di inquinamento	3

Tensione

Tensione di isolamento	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 / valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 / valore nominale	1 000 V
Fattore di potenza / con AC-21 B	0,95
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	8 kV
Corrente / con AC / valore nominale	630 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale / min.	24 V
• con AC / valore nominale / max.	690 V
• con DC / valore nominale	240 V
• con DC / valore nominale / min.	24 V
• con DC / valore nominale / max.	250 V

Classe di protezione

Grado di protezione IP	
• con interruttore chiuso / con diaframma o copertura per capocorda	IP40
• con interruttore chiuso / senza diaframma o copertura per capocorda	IP30
• lato frontale	IP40
• aperta	IP20

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	
• con corrente nominale termica convenzionale / senza fusibile / per ogni polo	30 W
• con corrente nominale termica convenzionale / senza fusibile / ogni apparecchio	90 W
• con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	78 W
• del fusibile / per ogni fusibile / max.	48 W

Corrente di impiego	
• con AC-23 B / con 690 V / valore nominale	200 A
• con AC-23 B / con 500 V / valore nominale	500 A
• con AC-23 B / con 400 V / valore nominale	630 A
• con AC-23 B / con 240 V / valore nominale	630 A
• con AC-22 B / con 690 V / valore nominale	500 A
• con AC-22 B / con 500 V / valore nominale	630 A
• con AC-22 B / con 400 V / valore nominale	630 A
• con AC-22 B / con 240 V / valore nominale	630 A
• con AC-21 B / con 690 V / valore nominale	630 A
• con AC-21 B / con 500 V / valore nominale	630 A
• con AC-21 B / con 400 V / valore nominale	630 A
• con AC-21 B / con 240 V / valore nominale	630 A
• con DC-23 B / con 440 V / valore nominale / max.	250 A
• con DC-23 B / con 240 V / valore nominale / max.	400 A
• con DC-23 B / con 120 V / valore nominale / max.	400 A
• con DC-22 B / con 440 V / valore nominale / max.	500 A
• con DC-22 B / con 240 V / valore nominale / max.	630 A
• con DC-22 B / con 120 V / valore nominale / max.	630 A
• con DC-21 B / con 440 V / valore nominale / max.	630 A
• con DC-21 B / con 240 V / valore nominale / max.	630 A
• con DC-21 B / con 120 V / valore nominale / max.	630 A
Corrente permanente	
• valore nominale	630 A
• a 40 °C / valore nominale	610 A
• a 45 °C / valore nominale	575 A
• a 50 °C / valore nominale	555 A
• a 55 °C / valore nominale	530 A
Corrente di picco limitata / con inserzione rapida / max. ammissibile	50 kA
Corrente diretta / I _c / massimo ammesso	
• 400 V	60 000 A
• 500 V	60 000 A

Valore di passaggio I^{**2t} , max. / 400 V	4 340 000 A ² -s
---	-----------------------------

Circuito principale

Corrente di impiego / con carico capacitivo	
• con 400 V / max.	72 A
• con 500 V / max.	55 A

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0

Opportunità

Idoneità all'impiego	
• Interruttore principale	No
• sezionatore sottocarico	Sì
• Interruttore di OFF DI EMERGENZA	No
• Interruttore di sicurezza	Sì
• interruttore per manutenzione/riparazione	Sì

Dettagli

Dotazione del prodotto / interblocco	Sì
Parte integrante del prodotto	
• Contatto di segnalazione sgancio	Sì
• Monitoraggio di mancanza fase	No
• Sganciatore di minima tensione	No
• sganciatore di minima tensione con contatto anticipato	No
Caratteristica del prodotto / piombabile	Sì
Ampliamento del prodotto	
• Blocchetto di contatti ausiliari	Sì
• opzionale	
— Lucchettabilità	Sì
— Comando motorizzato	No
— Monitoraggio di mancanza fase	Sì
— Sganciatore di tensione	No
— Monitoraggio protezione da sovratensione	Sì

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto	
• monitoraggio fusibili	Sì
• Monitoraggio protezione da sovratensione	No

Cortocircuito

• Corrente di cortocircuito condizionata (I_q) / valore nominale	50 kA
--	-------

• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con AC / con 240 V / con inserzione rapida / valore nominale	50 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con AC / con 500 V / con inserzione rapida / valore nominale	50 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con AC / con 690 V / con inserzione rapida / valore nominale	50 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con interruttore chiuso / con AC / con 240 V / valore nominale	100 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con interruttore chiuso / con AC / con 500 V / valore nominale	100 kA
• Corrente di cortocircuito condizionata (I _q) / con interruttore chiuso / con AC / con 690 V / valore nominale	100 kA

Connessioni

Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	Altro
Sezione di conduttore collegabile / per contatti principali	
• filo rigido o multifilare	120 ... 300 mm ²
• multifilare	120 ... 300 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	10 ... 12 N·m
Tipo di tecnica di collegamento	Attacchi piatti
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	connessione per sbarre

Progettazione meccanica

Altezza	306 mm
Larghezza	249,4 mm
Larghezza	
• della sbarra collettore	12 ... 30 mm
Profondità	242,3 mm
Tipo di fissaggio	sbarra di corrente
Tipo di fissaggio	
• Montaggio su base di fondo	No
• Montaggio frontale	No
• Montaggio frontale con fissaggio a 4 fori	No
• Montaggio frontale con fissaggio centrale	No
• montaggio su sbarre	Sì
Posizione di montaggio	orizzontale/verticale
Distanza al centro delle sbarre	60 mm

Peso netto	7,28 kg
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +55 °C -50 ... +80 °C

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 • secondo IEC 81346-2:2009 	Q Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CCC



UR



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval



LRS

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1163-1BC11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1163-1BC11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1163-1BC11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







