



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SL3246-0BA22-1FA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati elettrici

Tensione di esercizio tramite

Il Power Module DC 24 V

Alimentatore esterno DC 20 ... 29 V

Corrente assorbita, max. 2,00 A

Potenza dissipata 12,00 W

Ingressi / uscite

Ingressi digitali standard

Numero 15

Livello di commutazione: 0 → 1 11 V

Livello di commutazione: 1 → 0 5 V

Ingressi digitali fail-safe

Numero 3 (Uso di 2 × DI standard)

Uscite digitali

Numero di relè con contatti in scambio 2

Uscita (carico ohmico) DC 30 V, 1 A

Uscita (carico ohmico) DC 30 V, 1 A

Ingressi analogici / digitali

Numero 2 (Ingresso differenziale)

Uscite analogiche

Numero 2 (Uscita non isolata)

Connessioni

Cavo di segnale

Sezione di collegamento 0,05 ... 1,50 mm² (AWG 28 ... AWG 16)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

Esercizio -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)

Immagazzinaggio -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Umidità relativa

Esercizio max. 95 %

Comunicazione

Comunicazione PROFINET / EtherNet/IP

Metodi di regolazione

U/f lineare / quadratica / parametrizzabile Sì

U/f con reg. flusso di corrente (FCC) Sì

U/f ECO lineare / quadratica Sì

Regolazione vettoriale senza trasduttore Sì

Regolazione vettoriale con trasduttore Sì

Regolazione di coppia senza trasduttore Sì

Regolazione di coppia con trasduttore Sì

Norme

Conformità alle norme CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47

Marcatura CE Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 0,61 kg (1,34 lb)

Larghezza 73,0 mm (2,87 in)

Altezza 199,0 mm (7,83 in)

Profondità 67,0 mm (2,64 in)