

**Klippon BDX (elementi di compensazione)
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Elementi di compensazione della pressione provvedono ad una buona areazione della custodia evitando la formazione di condensa - e ciò mantenendo il grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON BDX M20 B
Nr.Cat.	2519520000
Versione	Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, Ottone
GTIN (EAN)	4050118532029
CPZ	1 Pezzo

Klippon BDX (elementi di compensazione) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0,866 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Peso netto	62 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati Generali

Apertura della chiave 1	27 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	200 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-60 °C	Coppia di serraggio controdata, max.	10 Nm
Coppia di serraggio controdata, min.	10 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	10 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	10 Nm	Filettatura (esterna)	M 20
Filtro	inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)	Grado di protezione	IP66
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66	Guarnizione	Silicone
Lunghezza filettatura	10 mm	Materiale	Ottone
Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Nota: grado di protezione	- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio. - Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenersi strettamente. - La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.
O-ring	Silicone	Passo del filetto	1,5 mm
Protezione d'accensione	Sicurezza aumentata Ex e	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX SIR 09.0132X
Numero del certificato pressacavo (EAC)	RU C-GB.Г506.B.00098	Numero del certificato pressacavo (LOYDREG)	10/00056
Numero del certificato pressacavo (MARITREG)	09.00783.011	Numero del certificato pressacavo (CSA)	2310046

Klippon BDX (elementi di compensazione)
KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP