

VG MS (pressacavo standard in ottone)
VG M40 - MS 68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione
IP 68.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M40 - MS 68
Nr.Cat.	1772250000
Versione	VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4032248129904
CPZ	10 Pezzo

**VG MS (pressacavo standard in ottone)
VG M40 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	47 mm	Lunghezza (pollici)	1,85 inch
Peso netto	147,35 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	40 mm	Apertura della chiave 2	43 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	23 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	21 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	13,5 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	10,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	25 mm	Diametro cavo, esterno, min.	18 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Guarnizione	NBR
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	9 mm
Materiale	ottone, nichelato	O-ring	NBR
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
morsetto	Poliammide		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP