

**VG K (pressacavo standard in plastica)**  
**VG M25-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi che rispondono all'elevato grado di protezione  
IP 68.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                             |
| Tipo       | VG M25-1/K68                                                                                                                                                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1909870000</a>                                                                                                                                  |
| Versione   | VG K (pressacavo standard in plastica),<br>Pressacavo, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max.<br>17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),<br>poliammide 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536795                                                                                                                                               |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                                                                                                    |

**VG K (pressacavo standard in plastica)**  
**VG M25-1/K68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 43 mm  | Lunghezza (pollici) | 1,693 inch |
| Peso netto | 7,92 g |                     |            |

**Dati Generali**

|                                                         |                                          |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura della chiave 1                                 | 29 mm                                    | Campo delle temperature di impiego, max.       | 100 °C                                                                                                                                                                                        |
| Campo delle temperature di impiego, min.                | -30 °C                                   | Classe d'infiammabilità UL 94                  | V-2                                                                                                                                                                                           |
| Coppia di serraggio controdata, max.                    | 8,5 Nm                                   | Coppia di serraggio controdata, min.           | 7,5 Nm                                                                                                                                                                                        |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.          | 6 Nm                                     | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 5 Nm                                                                                                                                                                                          |
| Coppia di serraggio supporto, max.                      | 8,5 Nm                                   | Coppia di serraggio supporto, min.             | 7,5 Nm                                                                                                                                                                                        |
| Diametro cavo, esterno, max.                            | 17 mm                                    | Diametro cavo, esterno, min.                   | 11 mm                                                                                                                                                                                         |
| Filettatura (esterna)                                   | M 25                                     | Grado di protezione                            | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)                                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Inserto di tenuta stagna                       | CR                                                                                                                                                                                            |
| Lunghezza filettatura                                   | 8 mm                                     | Materiale                                      | poliammide 6                                                                                                                                                                                  |
| Norme                                                   | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444        | Nota: grado di protezione                      | Le applicazioni IP66 sono possibili unicamente con anello di tenuta per collegamenti filettati. Senza anello di tenuta per collegamenti filettati sono possibili solamente applicazioni IP54. |
| Passo del filetto                                       | 1,5 mm                                   | Pressacavi                                     | metrico                                                                                                                                                                                       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |