

**HS 3.2-9.5/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

**I vantaggi di MultiMark**

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | HS 3.2-9.5/25 MM Y                                                               |
| Nr.Cat.               | <a href="#">2437680000</a>                                                       |
| Versione              | Segnafili e segnacavi, 3.2 - 9.5 mm, 25.4 x 15.1 mm, giallo                      |
| GTIN (EAN)            | 4050118461169                                                                    |
| CPZ                   | 1.000 Pezzo                                                                      |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS 3.2-9.5/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 15,1 mm | Larghezza (pollici)  | 0,594 inch |
| Posizione verticale | 25,4 mm | Altezza (pollici)    | 1 inch     |
| Profondità          | 0,77 mm | Profondità (pollici) | 0,03 inch  |
| Peso netto          | 0,6 g   |                      |            |

### Dati generali

|                   |         |                                    |                                                            |
|-------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alogeni           | Sì      | Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C                                               |
| Colori            | giallo  | Industrie consigliate              | Meccanica, Energia,<br>Produttore dispositivi,<br>Macchine |
| Larghezza         | 15,1 mm | Materiale                          | Poliolefina                                                |
| Numero per rotolo | 1.000   |                                    |                                                            |

### Segnafili e segnacavi

|                                       |                    |                                       |                   |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni                               | Sì                 | Diametro esterno conduttore           | 3.2 - 9.5 mm      |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 9,5 mm             | Diametro esterno del conduttore, min. | 3,2 mm            |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 16 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di ritiro consigliata     | 90 °C              | Velocità di calettamento              | 3:1               |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a> |
|---------------------|-----------------------|

**HS 3.2-9.5/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

