

**Industrial Ethernet  
IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Tipo       | IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1103660015</a> |
| Versione   |                            |
| GTIN (EAN) | 4032248922512              |
| CPZ        | 1 Pezzo                    |

**Industrial Ethernet  
IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 293,6 g |
|------------|---------|

**Temperature**

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C          | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...70 °C | Temperatura di magazzino       |        |
| Temperatura di posa            |                |                                |        |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Norme**

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 var. 14 |
|--------------------|----------------------------------------------|

**Proprietà elettriche**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tensione d'esercizio | 30 V |
|----------------------|------|

**Proprietà elettriche cavo**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tensione d'esercizio | 30 V |
|----------------------|------|

**Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi**

|                                          |                   |                                   |                    |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Raggio di curvatura min., una sola volta | 5 x diametro cavo | Raggio di curvatura min, ripetuto | 10 x diametro cavo |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|

**Struttura del cavo**

|                       |        |                     |                          |
|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| Diametro guaina, max. | 9,5 mm | Colore della guaina | Nero (simile a RAL 9005) |
|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000385    | ETIM 5.0   | EC000385    |
| ETIM 6.0   | EC000993    | eClass 6.2 | 27-06-03-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-18-01 | eClass 8.1 | 27-06-18-01 |
| eClass 9.0 | 27-06-20-01 | eClass 9.1 | 27-06-90-90 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Documentazione utente | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>          |

## Industrial Ethernet IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

