

**SAI-M23-SE-17-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Tipo       | SAI-M23-SE-17-F                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1224320000</a>       |
| Versione   | Connettore per sensori/attuatori |
| GTIN (EAN) | 4050118007695                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                          |

## SAI-M23-SE-17-F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e peso

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 9,7 g |
|------------|-------|

## Temperature

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 125 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Norme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| N° certificato (UR) | E344862 |
|---------------------|---------|

## Dati generali

|                                |                                       |                              |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Cicli di inserimento           | > 1000                                | Codifica                     | nessuno              |
| Corrente nominale              | 8 A                                   | Diametro esterno conduttore  | -                    |
| Fillettatura del collegamento  | M23                                   | Infiammabilità               | V-0                  |
| Materiale base della custodia  | Poliammide termoplastico<br>PA 6, PBT | Materiale dei contatti       | Lega di rame e zinco |
| Numero di poli                 | 17                                    | Numero/diametro dei contatti | 17 x 1 mm            |
| Resistenza contro l'isolamento | > 10 <sup>6</sup> mΩ                  | Superficie dei contatti      | dorata               |
| Tipo di collegamento           | Collegamento a saldare                |                              |                      |

## Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

## Informazioni sul prodotto

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Approvazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Downloads

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|