

TK 2000 TK 2002

**Controllare le vostre temperature con
la massima semplicità e in qualsiasi circostanza!**

IP 65

TK 2000,
un ingresso termocoppia

■ **Termometro compatto,
preciso e di semplice d'utilizzo!
Inserite la vostra
sonda e misurate...**

TK 2002, due ingressi termocoppia!
Misura della differenza
di temperatura!

SPECIFICHE


>> termocoppia	TK 2000	TK 2002
Sensore utilizzato	termocoppia K	
Numero d'entrate	1	2
Campo di misura	-50°C a 1000°C	
Risoluzione	0,1 oppure 1°C	
Precisione	-50°C a 0°C: $\pm 1^\circ\text{C}$ / 0 a 1000°C: $\pm 1.5\%$ $\pm 0.5^\circ\text{C}$	
Funzioni		
Hold	Sì	
Unità di misura	°C	
Display	2000 punti	
Dimensioni	63 x 163 x 37,5 mm	
Massa	200 g	
Condizioni di consegna	Con 1 sensore flessibile termocoppia K per misure da -40°C a +200°C	Con 2 sensori flessibili termocoppia K per misure da -40°C a +200°C

CONSIGLI...

... per una misura ottimale:

- > **Misure con un sensore ad ago:**
occorre che l'estremità del sensore penetri verso il centro di almeno 10 volte il diametro del sensore.
- > **Misura della temperatura ambiente:**
non mettere la mano sulla parte attiva del sensore: il rischio è di variarne la temperatura. Se l'aria (o il gas) è in movimento, non esistono problemi. Invece se l'aria è di tipo "immobile" (esempio: temperatura di locali), muovere in senso circolare il sensore da 10 a 20 secondi prima di procedere alla misura.

UNA Sonda PER OGNI VOSTRA APPLICAZIONE (OPZIONALI):



E MOLTI ALTRI...

PER ORDINARE

- TK 2000 : P01.6531.00
- TK 2002 : P01.6531.10

Accessori

- **Sensori senza impugnatura**
 - SK1 ago (800°C) P03.6529-01
 - SK2 deformabile (1000°C) ... P03.6529-02
 - SK3 semirigido (1000°C) P03.6529-03
 - SK4 superficie (250°C) P03.6529-04
 - SK5 superficie (500°C) P03.6529-05
 - SK6 flessibile (285°C) P03.6529-06
 - SK7 aria (250°C) P03.6529-07
 - SK8 tubo (140°C) P03.6529-08
 - PK9 pneumatico (250°C) P03.6529-15
 - SK9 superficie (200°C) P03.6529-22
- **Sensori con impugnatura**
 - SK11 ago (600°C) P03.6529-17
 - SK13 per ogni uso (1100°C) ... P03.6529-18
 - SK14 superficie (450°C) P03.6529-19
 - SK15 superficie (900°C) P03.6529-20
 - SK17 aria (600°C) P03.6529-21
 - **Prolungatori**
 - CK1 P03.6529-09
 - CK2 P03.6529-10
 - **Impugnatura**
 - PP1 P03.6529-12

VOSTRO DISTRIBUTORE

ITALIA
AMRA Spa - Filiale Chauvin Arnoux
Via Sant'Ambrogio, 23/25
20050 MACHERIO (MI)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstrasse 535
8810 HORGEN
Tel: +41 1 727 75 55
Fax: +41 1 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP