Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Maggiori prestazioni. Semplificato.
u-remote.

Weidmüller u-remote – il nostro innovativo concetto I/O remoto con IP 67 che si concentra soltanto sui vantaggi dell'utente: organizzazione personalizzata, installazione più rapida, avvio più sicuro, totale assenza di tempi d'inattività. Per prestazioni decisamente migliorate ed una maggiore produttività

u-remote – significa "prestazioni migliori". Semplificato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
Nr.Cat.	2426260000
Versione	Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434293

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	200 mm	Lunghezza (pollici)	7,874 inch
Larghezza	59,6 mm	Larghezza (pollici)	2,346 inch
Posizione verticale	17,6 mm	Altezza (pollici)	0,693 inch
Peso netto	500 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati di sistema

Separazione galvanica	2000 V DC	Standard link IO	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

Collegamenti

Bus di campo (BUS-IN)	1x M12 connettore femmina 4 poli, codificato D	Bus di campo (BUS-OUT)	1x M12 connettore femmina 4 poli, codificato D
Collegamenti E/A	8x connettore femmina M12 a 5 poli, codificato A	Tensione di alimentazione (AUX-IN)	1x connettore maschio M12 a 5 poli, codificato L
Tensione di alimentazione (AUX-OUT)	1x connettore femmina M12 a 5 poli, codificato L		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	UL 94	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco		

Ingressi digitali

Corrente d'ingresso High	Tipo 1 / IEC 61131-2	Corrente d'ingresso Low	Tipo 1 / IEC 61131-2
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	Protezione contro il cortocircuito	Sì

Tensione di alimentazione

Corrente cumulativa max. modulo	16 A	Potenza assorbita dai moduli elettronici	tip. 160 mA
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	Tensione d'esercizio	24 V
Valori limite	18 V DC ... 30 V DC		

Uscite digitali

Carico max. di corrente per segnale d'uscita	0,5 A, 2 A	Corrente cumulativa max. uscite	9 A
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	Protezione contro il cortocircuito	Sì
Tensione d'uscita High	max. 2 V	Tensione d'uscita Low	- 1 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UR67_EU Declaration of Conformity PN45