

**Industrial Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

- Per utilizzo nel WLAN Access Point Weidmüller
- Antenne omnidirezionali e planari
- Per utilizzo nelle bande da 2,4 GHz e 5 GHz
- L'utilizzo in ambienti esterni é possibile grazie al design robusto (fino a IP68)
- Cavo di connessione delle antenne esterne al WLAN Access Point Weidmüller nelle versioni da 2 metri e 4 metri

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Nr.Cat.	1367140000
Versione	Antenna direzionale, Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz), Guadagno di 6 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP67, Impedenza: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186338
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Posizione verticale	101 mm	Altezza (pollici)	3,976 inch
Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1,378 inch
Peso	110 g	Peso netto	120 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Gamma di frequenze	Banda 1: 2400 - 2500 (MHz), Banda 2: 5150 - 5875 (MHz)	Guadagno d'antenna	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi
Impedenza	50 Ω	Irraggiamento	Direzionale
Larghezza fascio 3dB (orizzontale)	Banda 1: 75°, Banda 2: 55°	Larghezza fascio 3dB (verticale)	Banda 1: 55°, Banda 2: 55°
Polarizzazione	Verticale	Potenza composta max.	10 W
Tilt elettrico verticale	Banda 1: 0°, Banda 2: 0°	Tipo di collegamento	1 Tipo N femmina, sotto
VSWR	< 2	rapporto fronte-retro	Banda 1: 15 dB, Banda 2: 15 dB

Dotazione

Dotazione 1 antenna, 1 montaggio a parete

Materiale della custodia

Colori grigio Materiale base della custodia PC

Condizioni ambientali

Campo d'applicazione	per uso interno ed esterno	Carico del vento	Frontale, Laterale, 7 N, a 160 Km/h
Temperatura d'esercizio, max.	80 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	80 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)