

**Industrial Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

- Per utilizzo nel WLAN Access Point Weidmüller
- Antenne omnidirezionali e planari
- Per utilizzo nelle bande da 2,4 GHz e 5 GHz
- L'utilizzo in ambienti esterni é possibile grazie al design robusto (fino a IP68)
- Cavo di connessione delle antenne esterne al WLAN Access Point Weidmüller nelle versioni da 2 metri e 4 metri

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
Nr.Cat.	1367120000
Versione	Antenna omnidirezionale, Banda da 5 GHz, Guadagno di 5 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP64, Impedenza: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186345
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6,299 inch
Peso	300 g	Peso netto	210 g
Diametro	16 mm		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Gamma di frequenze	5150 - 5875 (Mhz)	Guadagno d'antenna	5 dBi
Impedenza	50 Ω	Irraggiamento	Omnidirezionale
Larghezza fascio 3dB (orizzontale)	360°	Larghezza fascio 3dB (verticale)	25°
Polarizzazione	Verticale	Potenza composta max.	6 W
Tilt elettrico verticale	0°	Tipo di collegamento	1 Tipo N femmina, sotto
VSWR	< 1,7		

Dotazione

Dotazione 1 antenna, 1 angolare di fissaggio, 2 morsetti per montaggio traliccio

Materiale della custodia

Materiale base della custodia PP

Condizioni ambientali

Campo d'applicazione	per uso interno ed esterno	Carico del vento	Frontale, Laterale, 7 N, a 160 Km/h
Temperatura d'esercizio , max.	75 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-45 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	75 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-45 °C

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)