



Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 40A

| Ausführung  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Produkt-Markename   | SENTRON                           |
| Produkt-Bezeichnung   | Leitungsschutzschalter            |
| Allgemeine technische Daten   |                                   |
| Polzahl   | 2                                 |
| Ausführung der Pole   | 2P                                |
| Auslösecharakteristikkategorie  | C                                 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch  | 5 000                             |
| Überspannungskategorie  | III                               |
| Verschmutzungsgrad  | 3                                 |
| Spannung  |                                   |
| Spannungsart / der Betriebsspannung   | AC/DC                             |
| Isolationsspannung (Ui)   |                                   |
| • bei DC / Bemessungswert   | 250 V                             |
| • bei Einphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert   | 440 V                             |
| • bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert  | 440 V                             |
| Versorgungsspannung   |                                   |
| Versorgungsspannung   |                                   |
| • bei AC / Bemessungswert   | 400 V                             |
| • bei DC / Bemessungswert   | 440 V                             |
| Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / maximal  | 500 V                             |
| Schutzart und Schutzklasse  |                                   |
| Schutzart IP  | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| Schaltvermögen  |                                   |
| Schaltvermögen Strom  |                                   |
| • bei DC / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert   | 15 kA                             |
| • gemäß EN 60898 / Bemessungswert   | 10 kA                             |
| Energiebegrenzungsklasse  | 3                                 |
| Verlustleistung   |                                   |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 3,5 W                             |
| Strom   |                                   |
| Betriebsstrom   |                                   |
| • bei 35 °C / Bemessungswert  | 40 A                              |
| • bei 40 °C / Bemessungswert  | 37,56 A                           |
| • bei 45 °C / Bemessungswert  | 36,28 A                           |
| • bei 50 °C / Bemessungswert  | 34,96 A                           |
| • bei 55 °C / Bemessungswert  | 33,6 A                            |
| • bei 60 °C / Bemessungswert  | 32,16 A                           |

|  |  |
|--|--|
| • bei AC / Bemessungswert  | 40 A   |
| Eignung zum Einsatz  | Allstrom   |
| <b>Produktdetails</b>  |  |
| Produktbestandteil / mitschaltender Neutralleiter                      | Nein   |
| Produktausstattung / Berührungsschutz                                  | Ja   |
| Produktbestandteil   |  |
| • Kombiklemme oben   | Ja   |
| • Kombiklemme unten  | Ja   |
| Produkteigenschaft   |  |
| • Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1                      | Ja   |
| • halogenfrei  | Ja   |
| • plombierbar  | Ja   |
| • siliconfrei  | Ja   |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen                   | Ja   |
| <b>Kurzschluss</b>   |  |
| Ausschaltvermögen Kurzschlussstrom (I <sub>cn</sub> )                  |  |
| • bei DC / gemäß EN 60898-2  | 10 kA  |
| <b>Anschlüsse</b>  |  |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig                           |  |
| • minimal  | 0,75 mm <sup>2</sup>                                     |
| • maximal  | 35 mm <sup>2</sup>                                       |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig                          |  |
| • minimal  | 0,75 mm <sup>2</sup>                                     |
| • maximal  | 35 mm <sup>2</sup>                                       |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig / mit Aderendbearbeitung |  |
| • minimal  | 0,75 mm <sup>2</sup>                                     |
| • maximal  | 25 mm <sup>2</sup>                                       |
| AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt            |  |
| • minimal  | 18   |
| • maximal  | 4  |
| Anzugsdrehmoment [lbf-in] / bei Schraubanschluss                       |  |
| • minimal  | 22 lbf-in  |
| • maximal  | 31 lbf-in  |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss                                |  |
| • minimal  | 2,5 N-m  |
| • maximal  | 3,5 N-m  |
| Position / des Netzanschlusskabels                                     | AC beliebig, DC Polarität beachten                       |
| <b>Mechanischer Aufbau</b>   |  |
| Höhe   | 90 mm  |
| Breite   | 36 mm  |
| Tiefe  | 76 mm  |
| Einbautiefe  | 70 mm  |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten                                   | 2  |
| Befestigungsart  | Schnellbefestigungssystem                                |
| Einbaulage   | beliebig   |
| Nettogewicht   | 322 g  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>  |  |
| Einfluss der Umgebungstemperatur                                       | max. 95% bis 55°C, max. 55% bis 70°C, max. 35% bis 75°C  |
| Norm   | IEC / EN 60898-2, UL1077                                 |
| Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6                                | ±1mm bei 5 bis 25Hz; 50m/s <sup>2</sup> bei 25 bis 150Hz |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb                                  |  |
| • minimal  | -40 °C   |
| • maximal  | 70 °C  |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung                                 |  |
| • minimal  | -40 °C   |
| • maximal  | 75 °C  |
| Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30       | 6  |

## Approbationen Zertifikate

### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F  
F

### allgemeine Produktzulassung

#### [Bestätigungen](#)



#### [Sonstige](#)



### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung

#### Prüfbescheinigungen

#### Marine / Schiffbau

#### [Sonstige](#)

#### [UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

#### [Sonstige](#)

#### [spezielle Prüfbescheinigungen](#)



LRS

### Sonstige

### Railway

### Gefahrgut

#### [Sonstige](#)

#### [Schwingen / Schocken](#)

#### [Bestätigungen](#)

#### [Transport Information](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SY5240-7>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SY5240-7>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SY5240-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SY5240-7)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



