

interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V
10 kA, a 2 poli, C, 63A



Versione

Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico

Dati tecnici generali

Numero di poli	2
Numero di poli / Nota	2P
Classe della caratteristica di sgancio	C
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	5SY5
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	5 000
Categoria di sovratensione	III

Tensione

Tensione di isolamento	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valore nominale • per funzionamento monofase / con AC / valore nominale • per funzionamento multifase / con AC / valore nominale 	<p>250 V</p> <p>440 V</p> <p>440 V</p>

Tensione di alimentazione

Tipo di tensione	AC/DC
Corrente / con AC / valore nominale	63 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	400 V
• con DC / valore nominale	440 V
Tensione di impiego	
• con DC / valore nominale / max.	500 V
Frequenza della tensione di alimentazione	
• valore nominale	50/60 Hz

Classe di protezione

Grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
------------------------	--------------------------------

Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente	
• con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale	15 kA
• secondo EN 60898 / valore nominale	10 kA
Classe di limitazione dell'energia	3

Dissipazione

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	6 W
Idoneità all'impiego	Corrente universale

Dettagli

Funzione del prodotto / Conduttore di neutro sezionabile	No
Dotazione del prodotto / Protezione contro i contatti accidentali	Sì
Parte integrante del prodotto	
• morsetti combinati in alto	Sì
• morsetti combinati in basso	Sì
Caratteristica del prodotto	
• Caratteristiche di interruttore principale secondo EN 60204-1	Sì
• senza alogeni	Sì
• piombabile	Sì
• senza silicone	Sì
Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Sì

Cortocircuito

Potere di interruzione in cortocircuito (I _{cn})	
• con DC / secondo EN 60898-2	10 kA

Connessioni

<ul style="list-style-type: none">• Sezione di conduttore collegabile<ul style="list-style-type: none">— filo rigido— multifilare• Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	0,75 ... 35 mm ² 0,75 ... 35 mm ² 0,75 ... 25 mm ²
Numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata	18 ... 4
Coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite	22 ... 31 lbf·in
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	2,5 ... 3,5 N·m
Posizione / del cavo di rete	AC qualsiasi, attenzione alla polarità DC

Progettazione meccanica

Altezza	90 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	76 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	2
Tipo di fissaggio	Sistema di fissaggio rapido
Posizione di montaggio	a piacere
Peso netto	348 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none">• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +75 °C

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none">• secondo EN 61346-2• secondo IEC 81346-2:2009	F F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CCC



UR



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Railway

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5SY5263-7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SY5263-7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SY5263-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



