

NEOZED, base portafusibili, D02, a 3 poli, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, per sistema di sbarre collettive 8US 60mm



Versione	
Marca del prodotto	NEOZED
Denominazione del prodotto	Base portafusibili
Esecuzione del prodotto	Basi NEOZED a cavaliere
Variante di prodotto	per sistema di sbarre collettive 8US 60 mm
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	D02
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego / valore nominale	400 V
Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	3 W
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	63 A

Dettagli

Parte integrante del prodotto / copertura Sì

Progettazione meccanica

Altezza	200 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	43 mm
Tipo di fissaggio	Sistema di sbarre
Peso netto	165 g
Materiale / della base fusibile D	plastica

Certificati

Codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	F
• secondo IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SG6207>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SG6207>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG6207

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

