

MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 4 poli, 3P+N, In:
16 A, Un AC: 400 V



Versione	
Marca del prodotto	MINIZED
Denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico a fusibili
Dati tecnici generali	
Numero di poli	4
Numero di poli / Nota	3P+N
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	D01
Categoria di sovratensione	4
Tensione	
Tensione di tenuta a impulso / valore nominale	6 kV
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	16 A
Tensione di impiego / con AC / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Dissipazione	

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	0,4 W
--	-------

Dettagli

Caratteristica del prodotto / piombabile	Sì
--	----

Conessioni

Coppia di serraggio / con morsetti a vite	2,5 ... 3 N·m
---	---------------

Progettazione meccanica

Altezza	70 mm
Larghezza	108 mm
Profondità	88 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente in verticale
Peso netto	270 g

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 • secondo IEC 81346-2:2009 	F F

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SG7661-0KK16>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SG7661-0KK16>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7661-0KK16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

