Morsetti a bullone
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a bullone
I morsetti a perno di Weidmüller sono un'alternativa sicura e robusta in condizioni ambientali particolarmente difficili. La vasta gamma di accessori e la qualità della lavorazione assicurano una elevata produttività durante le fasi di progettazione e montaggio, oltre ad un funzionamento sicuro.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WFF 35 NFF
Nr.Cat.	1049220000
Versione	Morsetti a bullone, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 35 mm², Collegamento a bullone, Montaggio diretto, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255164
CPZ	5 Pezzo

Morsetti a bullone
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Posizione verticale	107 mm	Altezza (pollici)	4,213 inch
Profondità	51 mm	Profondità (pollici)	2,008 inch
Peso netto	101,1 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, TS 35	Lati aperti	chiuso

Collegamento a bullone

Campo di serraggio, collegamento a bullone, max.	50 mm²	Campo di serraggio, collegamento a bullone, min.	2,5 mm²
Capocorda DIN 46 234	2,5...50 mm²	Coppia di serraggio, max.	7 Nm
Coppia di serraggio, min.	5,8 Nm		

Dati caratteristici del sistema

Coppia di serraggio (vite di serraggio per conduttori in rame)	5.8...7 Nm	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No	Guida	TS 35

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	35 mm²	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	125 A	Corrente con conduttore max.	125 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,26 mΩ		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	53,5 mm

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di serraggio, collegamento a bullone, max.	50 mm²	Campo di serraggio, collegamento a bullone, min.	2,5 mm²
Campo di sezioni, max.	50 mm²	Campo di sezioni, min.	2,5 mm²
Capocorda DIN 46 234	2,5...50 mm²	Coppia di serraggio, max.	7 Nm
Coppia di serraggio, min.	5,8 Nm	Numero di collegamenti	2
Tipo di collegamento	Collegamento a bullone		

Foglio dati

Morsetti a bullone
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks

Nota sulla sicurezza

Avviso di sicurezza	Safety Information