

PAC
PAC-UNIV-D15M-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PAC-UNIV-D15M-F-3M
Nr.Cat.	1350420030
Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 8,7 ± 1 mm
GTIN (EAN)	4032248276943
CPZ	1 Pezzo

PAC
PAC-UNIV-D15M-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 388 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-10 °C
Temperatura d'esercizio	-10...50 °C	Temperatura di magazzino	-10...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Interfaccia PLC	H0.25/10 (FERRULES 0,25mm ²)	Collegamento interfaccia	SUB-D MALE 15P
Numero di poli, min.	15 poli	Diametro esterno	8,7 ± 1 mm
Cavo	Cavo LiYCY	Lunghezza del cavo	3 m
Materiale	PVC	Sezione del conduttore	0,25 mm ²

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	≤ 80 mΩ/m

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Documentazione utente [Colours chart](#)