

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)
KLIPPON COPL 082306**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Piastre di messa a terra in ottone (Earth Continuity Plate) per la custodia Klippon® POK**

Per garantire la messa a terra interna (soprattutto per la versione Ex), sono disponibili delle piastre di terra di forma angolata per la custodia Klippon® POK.

Queste piastre interne di messa a terra sono ideate per l'uso di pressacavi metallici e per la progettazione di applicazioni EMC; offrono una protezione avanzata e sono disponibili separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON COPL 082306
Nr.Cat.	1390950000
Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piastra di messa a terra, Larghezza: 33.5 mm, Materiale: Ottone, lucido, non trattato
GTIN (EAN)	4050118191301
CPZ	1 Pezzo

Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato) KLIPPON COPL 082306

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	258 mm	Lunghezza (pollici)	10,157 inch
Larghezza	33,5 mm	Larghezza (pollici)	1,319 inch
Spessore della parete, max.	0,8 mm	Spessore della parete, min.	0,8 mm
Peso netto	52,519 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	0,8 mm	Materiale	Ottone
Superficie	lucido, non trattato		

Dati generali Accessori

Materiale	Ottone	Spessore materiale	0,8 mm
Superficie	lucido, non trattato		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP