

SAI-Y-7/8 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I ripartitori Y sono utilizzati per raggruppare e distribuire segnali multipli per risparmiare spazio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-Y-7/8 3P
Nr.Cat.	1413920000
Versione	Connettore Y, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118214925
CPZ	1 Pezzo

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 70 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio 7/8"	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina 7/8"
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina 7/8"	Coppia di serraggio del collegamento	7/8": 1.5 Nm

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Cicli di inserimento	≥ 50
Codifica	nessuno	Collegamento schermato	Nessuno
Corrente nominale	12 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	7/8"	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PUR
Materiale dei contatti femmina	CuZn	Materiale dei contatti maschio	CuZn
Numero di poli	3	Superficie dei contatti	Au (oro)
Tensione nominale	300 V		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-7/8 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato, Schema elettrico**