

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Nr.Cat.	2484420200
Versione	Spina incorporata, M12, PG 9, Numero di poli: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118495935
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	120 g
------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-5 ... +70 °C	Cicli di inserimento	≥ 100 (M12)
Codifica	A	Collegamento schermato	Sì
Colore della guaina	viola	Corrente nominale	4 A
Diametro del cavo, max.	7,5 mm	Diametro del cavo, min.	6,9 mm
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP68
Lunghezza del cavo	2 m	Lunghezza trefolo/cavo	2 m
Numero di poli	5	Pressacavi	PG 9
Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo
Tensione nominale	125 V		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

