

**HS 1.0-3.2/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

**I vantaggi di MultiMark**

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo                  | HS 1.0-3.2/50 MM Y                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.               | <a href="#">2437540000</a>                                                       |
| Versione              | Segnafili e segnacavi, 1 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, giallo                         |
| GTIN (EAN)            | 4050118461046                                                                    |
| CPZ                   | 1.000 Pezzo                                                                      |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS 1.0-3.2/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |           |
|---------------------|---------|----------------------|-----------|
| Larghezza           | 5,6 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,22 inch |
| Posizione verticale | 50,8 mm | Altezza (pollici)    | 2 inch    |
| Profondità          | 0,77 mm | Profondità (pollici) | 0,03 inch |
| Peso netto          | 0,549 g |                      |           |

**Dati generali**

|                   |        |                                    |                                                            |
|-------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alogeni           | Sì     | Campo delle temperature di impiego | -55...135 °C                                               |
| Colori            | giallo | Industrie consigliate              | Meccanica, Energia,<br>Produttore dispositivi,<br>Macchine |
| Larghezza         | 5,6 mm | Materiale                          | Poliolefina                                                |
| Numero per rotolo | 1.000  |                                    |                                                            |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | Sì                  | Diametro esterno conduttore           | 1 - 3.2 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3,2 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 1 mm                |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di ritiro consigliata     | 90 °C               | Velocità di calettamento              | 3:1                 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a> |
|---------------------|-----------------------|

**HS 1.0-3.2/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**