

**VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile)
VGM50-SS 68 KB 22-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Questa serie di pressacavi in acciaio inox si presta in modo particolare per applicazioni industriali per le quali sia richiesto un grado di protezione IP68 ed è in grado di soddisfare requisiti estremi grazie all'elevata resistenza all'acqua di mare e agli urti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VGM50-SS 68 KB 22-32
Nr.Cat.	1009900000
Versione	VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714728
CPZ	5 Pezzo

VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile)
VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	55 mm	Lunghezza (pollici)	2,165 inch
Peso netto	254 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	50 mm	Apertura della chiave 2	55 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	45 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	35 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	50 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	60 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	22 mm
Filettatura (esterna)	M 50	Grado di protezione	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	9 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)	O-ring	NBR
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
morsetto	poliammide 6		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Approvazioni

Omologazioni


 ROHS Conforme
Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP